



## DIMENSIONES



## ACCESORIOS



HIGH CHROMATIC LED

## PREMIOS

DESIGN PLUS  
2012 AWARD



Nombre	LEX BLUE 2 DIM DALI 3500K W
Referencia	A0700237W
Color	Blanco-Blue
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

## PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo Luminoso	2170 lm
Temperatura de color	3500 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	17 W
Corriente	500 mA
Eficacia	128 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 55.000h

## FUENTE DE LUZ

Eficiencia Lumínica	70%
Ángulo del haz de luz	71°

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	19,93 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø140 mm
Peso	760 g
Peso con embalaje	990 g
Dimensiones embalaje	240 x 212 x 163 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

## OTROS DATOS



Lex es un empotrable downlight con LED en formato COB y sin difusor, lo que le convierte en una luminaria muy diferenciada. Gracias a la ubicación retranqueada de su LED, Lex consigue un gran confort visual. Su pantalla en acabado mate potencia este aspecto y ofrece una elegante estética.

DIAGRAMA POLAR





DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR												
ρ Techo	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	30
ρ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	30
ρ Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tamaño del local X Y		Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara					
2H	2H	19.1	19.9	19.4	20.1	20.3	19.1	19.9	19.4	20.1	20.3	20.7
	3H	19.4	20.2	19.7	20.4	20.7	19.4	20.2	19.7	20.4	20.7	20.8
	4H	19.6	20.3	19.9	20.6	20.8	19.6	20.3	19.9	20.6	20.8	21.0
	6H	19.8	20.4	20.1	20.7	21.0	19.8	20.4	20.1	20.7	21.0	21.1
	8H	19.9	20.5	20.2	20.8	21.1	19.9	20.5	20.2	20.8	21.1	21.1
4H	2H	19.1	19.8	19.4	20.1	20.3	19.1	19.8	19.4	20.1	20.3	20.8
	3H	19.6	20.2	20.0	20.5	20.8	19.6	20.2	20.0	20.5	20.8	21.1
	4H	19.9	20.4	20.3	20.8	21.1	19.9	20.4	20.3	20.8	21.1	21.4
	6H	20.2	20.6	20.6	21.0	21.4	20.2	20.6	20.6	21.0	21.4	21.5
	8H	20.3	20.7	20.7	21.1	21.5	20.3	20.7	20.7	21.1	21.5	21.6
8H	4H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.2	20.0	20.4	20.4	20.8	21.2	21.6
	6H	20.4	20.7	20.8	21.1	21.6	20.4	20.7	20.8	21.1	21.6	21.7
	8H	20.6	20.8	21.0	21.3	21.7	20.6	20.8	21.0	21.3	21.7	21.9
	12H	20.7	20.9	21.2	21.4	21.9	20.7	20.9	21.2	21.4	21.9	21.2
	12H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.2	20.0	20.4	20.4	20.8	21.2	21.6
12H	6H	20.4	20.7	20.9	21.1	21.6	20.4	20.7	20.9	21.1	21.6	21.8
	8H	20.6	20.8	21.1	21.3	21.8	20.6	20.8	21.1	21.3	21.8	21.8
	8H	20.6	20.8	21.1	21.3	21.8	20.6	20.8	21.1	21.3	21.8	21.8
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias												
S = 1.0H	+2.0 / -1.9					+2.0 / -1.9						
S = 1.5H	+4.1 / -2.1					+4.1 / -2.1						
S = 2.0H	+5.8 / -2.4					+5.8 / -2.4						
Tabla estándar	BK02					BK02						
Sumando de corrección	1.1					1.1						
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2170lm Flujo luminoso total												

PARA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE PRODUCTO

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•



Arkosligh ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de dotarlos de un LED especial para iluminación orientada a la promoción visual de bienes y productos con finalidad comercial.

Se trata de un LED de alta cromaticidad que persigue destacar los tonos que favorecen la percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz LED especial ofrece una paleta de colores más atractiva e intensa, por encima de lo que lo hace un LED convencional. Esto se consigue gracias a la configuración del LED bajo un "parámetro especial de saturación" que consigue que los colores y la textura de los objetos se muestren más atractivos dentro del espectro de luz visible. Para ello se selecciona, en cada caso, el diodo pertinente y su fósforo de recubrimiento específico.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

