




Dimensiones



Accesorios



HIGH CHROMATIC LED

Premios




| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nombre | LEX ASYMM 2 DIM PUSH 2700K W |
| Referencia | A0710127W |
| Color | Blanco Mate |
| RAL | 9016 |
| Categoría | CEILING RECESSED |
| Tipo | LED |
| Flujo luminoso | 2070 lm |
| Temperatura de color | 2700 K |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 2 |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90 |
| Potencia | 17 W |
| Corriente | 500 mA |
| Eficacia | 122 lm/W |
| Horas de vida del LED | L90B10 > 55.000h |
| Eficiencia energética | E |
| Eficiencia lumínica | 70% |
| Ángulo del haz de luz | 60° |
| Driver | Incluido - Conectado |
| Potencia del sistema | 19,93 W |
| Tensión | 220V/240V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Regulación | Push |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/> |
| Estanqueidad | IP20 |
| Control inalámbrico | Consultar |
| Alimentación de emergencia | Consultar |
| Medidas de empotramiento | Ø140 mm |
| Peso | 550 g |
| Peso con embalaje | 863,1 g |
| Dimensiones embalaje | 240 x 212 x 163 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Policarbonato |
| PRODUCTO | |
| LEX ASYMM 2 DIM PUSH 2700K W | |
| A0710127W | |
| Blanco Mate | |
| 9016 | |
| CEILING RECESSED | |
| FUENTE DE LUZ | |
| LED | |
| 2070 lm | |
| 2700 K | |
| MacAdam Step 2 | |
| CRI > 90 | |
| 17 W | |
| 500 mA | |
| 122 lm/W | |
| L90B10 > 55.000h | |
| E | |
| LUMINARIA DATOS FOTOMÉTRICOS | |
| 70% | |
| 60° | |
| LUMINARIA DATOS ELÉCTRICOS | |
| Incluido - Conectado | |
| 19,93 W | |
| 220V/240V | |
| 50/60 Hz | |
| Push | |
| <input type="checkbox"/> | |
| OTROS DATOS | |
| IP20 | |
| Consultar | |
| Consultar | |
| Ø140 mm | |
| 550 g | |
| 863,1 g | |
| 240 x 212 x 163 mm | |
| 1 | |
| Aluminio / Policarbonato | |



Lex es un empotrable downlight con LED en formato COB y sin difusor, lo que le convierte en una luminaria muy diferenciada. Gracias a la ubicación retranqueada de su LED, Lex consigue un gran confort visual. Su pantalla en acabado mate potencia este aspecto y ofrece una elegante estética.

Diagrama polar



cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 70\%$

Diagrama cónico



Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
— C90 - C270 (Half-value Angle: 64°) — C0 - C180 (Half-value Angle: 60°)

| Vivid Model Colour Temperature | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|---|-------|-------|-------|-------|------------|
|  Reading | | | • | • | |
|  Fruits & Vegetables | | • | • | | |
|  Bakery | • | | | | |
|  Retail | | • | • | | |
|  Cosmetics | | | • | • | |
|  Meat | | | | | • |
|  Fish | | | | • | |
|  Seafood | | | | • | • |

LED de alta cromaticidad

Para presentación comercial de producto.

Arkosligh ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de incorporar un LED especial, orientado a potenciar la promoción visual de bienes y productos con fines comerciales.

Se trata de un LED de alta cromaticidad, seleccionado para realzar los tonos que favorecen una percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz proporciona una paleta cromática más atractiva e intensa que la de un LED convencional. Esto se logra mediante una configuración específica del LED bajo un "parámetro especial de saturación", que permite que los colores y texturas de los objetos se perciban de forma más viva dentro del espectro visible.

Para ello, se eligen cuidadosamente el diodo y su fósforo de recubrimiento en función de cada aplicación.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

