




DIMENSIONES



Nombre	BATH ROUND MATT 5W 4000K W
Referencia	A1551112W
Color	Blanco Mate
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo Luminoso	750 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Potencia	5 W
Corriente	140 mA
Eficacia	150 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 > 60.000h

FUENTE DE LUZ

Eficiencia Lumínica	64%
Ángulo del haz de luz	47°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Driver	Incluido - Conexión rápida
Potencia del sistema	5,92 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	☐

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Estanqueidad	IP65
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø70 mm
Peso	350 g
Peso con embalaje	481,4 g
Dimensiones embalaje	80 x 80 x 115 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Mate

OTROS DATOS



Con Bath, Arkoslight ofrece la mejor solución para ambientes húmedos como cocinas o cuartos de baño, gracias a su índice de estanqueidad IP65.

DIAGRAMA POLAR





DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.1	22.0	21.4	22.2	22.4	21.1	22.0	21.4	22.2	22.4	
	3H	22.6	23.5	22.9	23.7	24.0	22.6	23.5	22.9	23.7	24.0	
	4H	23.3	24.1	23.6	24.4	24.7	23.3	24.1	23.6	24.4	24.7	
	6H	24.0	24.7	24.3	25.0	25.3	24.0	24.7	24.3	25.0	25.3	
	8H	24.2	25.0	24.6	25.3	25.6	24.2	25.0	24.6	25.3	25.6	
	12H	24.5	25.2	24.9	25.5	25.8	24.5	25.2	24.9	25.5	25.8	
4H	2H	21.6	22.4	21.9	22.6	22.9	21.6	22.4	21.9	22.6	22.9	
	3H	23.4	24.1	23.7	24.4	24.7	23.4	24.1	23.7	24.4	24.7	
	4H	24.2	24.8	24.6	25.2	25.5	24.2	24.8	24.6	25.2	25.5	
	6H	25.0	25.6	25.4	25.9	26.3	25.0	25.6	25.4	25.9	26.3	
	8H	25.4	25.9	25.8	26.3	26.7	25.4	25.9	25.8	26.3	26.7	
	12H	25.7	26.2	26.2	26.6	27.0	25.7	26.2	26.2	26.6	27.0	
8H	4H	24.6	25.0	25.0	25.4	25.8	24.6	25.0	25.0	25.4	25.8	
	6H	25.6	25.9	26.0	26.4	26.8	25.6	25.9	26.0	26.4	26.8	
	8H	26.1	26.4	26.5	26.8	27.3	26.1	26.4	26.5	26.8	27.3	
	12H	26.5	26.8	27.0	27.3	27.8	26.5	26.8	27.0	27.3	27.8	
12H	4H	24.6	25.0	25.1	25.4	25.9	24.6	25.0	25.1	25.4	25.9	
	6H	25.7	26.0	26.1	26.4	26.9	25.7	26.0	26.1	26.4	26.9	
	8H	26.2	26.5	26.7	27.0	27.5	26.2	26.5	26.7	27.0	27.5	
	12H	26.5	26.8	27.0	27.3	27.8	26.5	26.8	27.0	27.3	27.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.4					+0.3 / -0.4					
S = 1.5H		+0.9 / -0.7					+0.9 / -0.7					
S = 2.0H		+1.6 / -1.0					+1.6 / -1.0					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		8.1					8.1					
Corrected Glare Indices referring to 750lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

