




DIMENSIONI



Nome	MIX MINI 2 4000K W
Articolo	A1880212W
Colore	Bianco Opaco
RAL	9010
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

MIX MINI 2 4000K W
A1880212W
Bianco Opaco
9010
CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1075 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI >90
Potenza	7 W
Corrente	500 mA
Efficienza	154 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >60.000h

SORGENTE DI LUCE

LED
1075 lm
4000 K
MacAdam Step 2
CRI >90
7 W
500 mA
154 lm/W
L80B10 >60.000h

Efficienza luminosa	75%
Angolo del fascio di luce	97°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

75%
97°

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	8,88 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato
8,88 W
220V/240V
50/60 Hz
No Dim

Tenuta stagna	IP43
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Resistenza agli urti	IK07
Misure di incasso	Ø122 mm
Peso	600 g
Peso compresso l'imballaggio	748 g
Dimensioni dell'imballaggio	206 x 172 x 74 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

ALTRI DATI

IP43
Consultare
Consultare
IK07
Ø122 mm
600 g
748 g
206 x 172 x 74 mm
1
Alluminio / Polimetilmetacrilato



Mix è il downlight essenziale per applicazioni di illuminazione generale. Un classico, con la tecnologia dell'avanguardia LED, che somma tutti gli elementi di qualità dei nostri migliori prodotti a un'ampia gamma di opzioni.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	24.2	25.4	24.5	25.7	25.9	24.2	25.4	24.5	25.7	25.9
	3H	25.8	26.9	26.1	27.2	27.5	25.8	26.9	26.1	27.2	27.5
	4H	26.4	27.5	26.7	27.8	28.0	26.4	27.5	26.7	27.8	28.0
	6H	26.8	27.8	27.2	28.1	28.4	26.8	27.8	27.2	28.1	28.4
	8H	27.0	27.9	27.3	28.2	28.6	27.0	27.9	27.3	28.2	28.6
4H	2H	24.7	25.8	25.0	26.1	26.4	24.7	25.8	25.0	26.1	26.4
	3H	26.5	27.5	26.9	27.8	28.1	26.5	27.5	26.9	27.8	28.1
	4H	27.3	28.1	27.7	28.5	28.8	27.3	28.1	27.7	28.5	28.8
	6H	27.8	28.6	28.3	28.9	29.3	27.8	28.6	28.3	28.9	29.3
	8H	28.0	28.7	28.5	29.1	29.5	28.0	28.7	28.5	29.1	29.5
8H	2H	28.2	28.8	28.6	29.2	29.6	28.2	28.8	28.6	29.2	29.6
	4H	27.6	28.2	28.0	28.6	29.0	27.6	28.2	28.0	28.6	29.0
	6H	28.2	28.8	28.7	29.2	29.7	28.2	28.8	28.7	29.2	29.7
	8H	28.5	29.0	29.0	29.4	29.9	28.5	29.0	29.0	29.4	29.9
	12H	28.7	29.1	29.2	29.6	30.1	28.7	29.1	29.2	29.6	30.1
12H	4H	27.6	28.2	28.0	28.6	29.0	27.6	28.2	28.0	28.6	29.0
	6H	28.3	28.8	28.8	29.2	29.7	28.3	28.8	28.8	29.2	29.7
	8H	28.6	29.0	29.1	29.5	30.0	28.6	29.0	29.1	29.5	30.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4				
S = 2.0H		+0.5 / -0.8					+0.5 / -0.8				
Standard table		BK05					BK05				
Correction Summand		9.9					9.9				
Corrected Glare Indices referring to 1075lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

