




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS



LARK

Nombre	ORBITAL MINI 1 LARK N
Referencia	A1961100N
Color	Negro Mate
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LARK   EXCL
Potencia	Max 1 X 7,5 W
Horas de Vida del LED	L80B10 >60.000h

Driver	Excluido
Tensión	220V/240V
Regulación	No Dim / DALI / Push / Recorte de Fase
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	113 x 113 mm
Ángulo de basculación	X30° Y30°
Peso	650 g
Peso con embalaje	795 g
Dimensiones embalaje	167 x 154 x 154 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio

## PRODUCTO

ORBITAL MINI 1 LARK N

A1961100N

Negro Mate

9005

CEILING RECESSED

## FUENTE DE LUZ

LARK | EXCL

Max 1 X 7,5 W

L80B10 &gt;60.000h

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Excluido

220V/240V

No Dim / DALI / Push / Recorte de Fase



## OTROS DATOS

IP20

Consultar

Consultar

113 x 113 mm

X30° Y30°

650 g

795 g

167 x 154 x 154 mm



1

Aluminio




Orbital Mini es una luminaria empotrada capaz de dirigir su haz en un ángulo de hasta 30 grados por eje. Versátil, funcional y -por su pequeño tamaño- muy discreta y elegante.



		P	CCT	I	Flux	Flux Out	LOR
LARK	<b>0434-00-96</b>	5W	2700K	140mA	700Lm	644Lm	92%
	<b>0434-00-05</b>	5W	3000K	140mA	730Lm	672Lm	92%
	<b>0434-00-19</b>	5W	4000K	140mA	750Lm	690Lm	92%
	<b>0434-01-02</b>	7,5W	2700K	200mA	950Lm	874Lm	92%
	<b>0434-00-09</b>	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	920Lm	92%
	<b>0434-00-17</b>	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	948Lm	92%
	<b>0434-01-03</b>	7,5W	2700K	200mA	950Lm	874Lm	92%
	<b>0434-00-15</b>	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	920Lm	92%
 PHASE CUT *	<b>0434-00-18</b>	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	948Lm	92%
	<b>0434-01-04</b>	7,5W	2700K	200mA	950Lm	874Lm	92%
 DALI   PUSH *	<b>0434-01-05</b>	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	920Lm	92%
	<b>0434-01-06</b>	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	948Lm	92%

LED | 220-240 V~ | CE | CRI>80 | > 60.000h L80B10

 MacAdam Step 2 
  INCL 
  FAST | CONNEC 
  38°



\* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

 &  » PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

