




Dimensiones



Accesorios



LARK

PRODUCTO

Nombre	ORBITAL MINI 2 LARK W
Referencia	A1962100W
Color	Blanco Mate
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

Tipo	LARK EXCL
Potencia	Max 2 X 7,5 W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido
Tensión	220V/240V
Regulación	No Dim / DALI / Push / Recorte de Fase
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	113 x 204 mm
Ángulo de basculación	X30° Y30°
Peso	1030 g
Peso con embalaje	1195 g
Dimensiones embalaje	251 x 154 x 154 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio



Orbital Mini es una luminaria empotrada capaz de dirigir su haz en un ángulo de hasta 30 grados por eje. Versátil, funcional y -por su pequeño tamaño- muy discreta y elegante.



Lark	P	CCT	I	Flux	Flux Out	LOR
0434-00-96	5W	2700K	140mA	700 lm	644 lm	92%
0434-00-05	5W	3000K	140mA	730 lm	672 lm	92%
0434-00-19	5W	4000K	140mA	750 lm	690 lm	92%
0434-01-02	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
0434-00-09	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
0434-00-17	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%
0434-01-03	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
0434-00-15	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
0434-00-18	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%
0434-01-04	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
0434-01-05	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
0434-01-06	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%



220 V~ | CRI>80 | L90B10 >55.000h

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

