




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES



HIGH CHROMATIC LED

## PRODUIT

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Nom       | SHOT LIGHT M 3 3500K WMG |
| Référence | A2970313WMG              |
| Couleur   | Blanc-Or métallique      |
| RAL       | Finition métallique      |
| Catégorie | CEILING RECESSED         |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 1290 lm          |
| Température de couleur             | 3500 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90         |
| Puissance                          | 10,3 W           |
| Courant                            | 300 mA           |
| Efficacité                         | 125 lm/W         |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 55.000h |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 86% |
| Angle du faisceau lumineux | 38° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Driver                          | Inclus - Connecté                        |
| Valeurs de puissance du système | 11,92 W                                  |
| Tension                         | 220V/240V                                |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                                 |
| Variation d'intensité           | Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/>                 |

## D'AUTRES DONNÉES

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter                                          |
| Alimentation d'urgence    | Veuillez consulter                                          |
| Poids                     | 175 g                                                       |
| Poids avec emballage      | 225 g                                                       |
| Dimensions de l'emballage | 101 x 95 x 88 mm                                            |
| Matériaux                 | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |



Un luminaire conçu pour constituer un point d'éclairage discret au plafond, permettant de masquer l'origine de l'éclairage tout en cherchant le plus haut confort visuel. Pour ce faire, il est équipé d'un écran anti-éblouissement et d'un micro-reflecteur (spécialement conçu) produisant un faisceau lumineux parfaitement défini.

DIAGRAMME POLAIRE





DIAGRAMME CONIQUE



UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\rho$ Ceiling                                                   |     | 70                                                | 70    | 50    | 50    | 30    | 70                                         | 70    | 50    | 50    | 30    | 30    |
| $\rho$ Walls                                                     |     | 50                                                | 30    | 50    | 30    | 30    | 50                                         | 30    | 50    | 30    | 30    | 30    |
| $\rho$ Floor                                                     |     | 20                                                | 20    | 20    | 20    | 20    | 20                                         | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| Room Size<br>X Y                                                 |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |       |       |       |       | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |       |       |       |       |       |
| 2H                                                               | 2H  | -17.9                                             | -17.3 | -17.7 | -17.1 | -16.9 | -17.9                                      | -17.3 | -17.7 | -17.1 | -16.9 | -16.9 |
|                                                                  | 3H  | -14.3                                             | -13.7 | -14.0 | -13.5 | -13.2 | -14.3                                      | -13.7 | -14.0 | -13.5 | -13.2 | -13.2 |
|                                                                  | 4H  | -12.0                                             | -11.5 | -11.7 | -11.2 | -11.0 | -12.0                                      | -11.5 | -11.7 | -11.2 | -11.0 | -11.0 |
|                                                                  | 6H  | -10.3                                             | -9.8  | -10.0 | -9.5  | -9.2  | -10.3                                      | -9.8  | -10.0 | -9.5  | -9.2  | -9.2  |
|                                                                  | 8H  | -9.2                                              | -8.7  | -8.8  | -8.4  | -8.1  | -9.2                                       | -8.7  | -8.8  | -8.4  | -8.1  | -8.1  |
| 4H                                                               | 12H | -7.5                                              | -7.1  | -7.2  | -6.8  | -6.5  | -7.5                                       | -7.1  | -7.2  | -6.8  | -6.5  | -6.5  |
|                                                                  | 2H  | -17.1                                             | -16.5 | -16.8 | -16.3 | -16.0 | -17.1                                      | -16.5 | -16.8 | -16.3 | -16.0 | -16.0 |
|                                                                  | 3H  | -12.9                                             | -12.4 | -12.6 | -12.1 | -11.8 | -12.9                                      | -12.4 | -12.6 | -12.1 | -11.8 | -11.8 |
|                                                                  | 4H  | -10.5                                             | -10.1 | -10.1 | -9.8  | -9.4  | -10.5                                      | -10.1 | -10.1 | -9.8  | -9.4  | -9.4  |
|                                                                  | 6H  | -8.7                                              | -8.3  | -8.3  | -8.0  | -7.6  | -8.7                                       | -8.3  | -8.3  | -8.0  | -7.6  | -7.6  |
| 8H                                                               | 8H  | -7.4                                              | -7.1  | -7.0  | -6.8  | -6.4  | -7.4                                       | -7.1  | -7.0  | -6.8  | -6.4  | -6.4  |
|                                                                  | 12H | -5.6                                              | -5.4  | -5.2  | -5.0  | -4.6  | -5.6                                       | -5.4  | -5.2  | -5.0  | -4.6  | -4.6  |
|                                                                  | 4H  | -9.7                                              | -9.4  | -9.3  | -9.0  | -8.6  | -9.7                                       | -9.4  | -9.3  | -9.0  | -8.6  | -8.6  |
|                                                                  | 6H  | -7.6                                              | -7.4  | -7.2  | -7.0  | -6.6  | -7.6                                       | -7.4  | -7.2  | -7.0  | -6.6  | -6.6  |
|                                                                  | 8H  | -6.2                                              | -6.0  | -5.7  | -5.6  | -5.1  | -6.2                                       | -6.0  | -5.7  | -5.6  | -5.1  | -5.1  |
| 12H                                                              | 12H | -4.1                                              | -4.0  | -3.6  | -3.5  | -3.0  | -4.1                                       | -4.0  | -3.6  | -3.5  | -3.0  | -3.0  |
|                                                                  | 4H  | -9.5                                              | -9.3  | -9.1  | -8.9  | -8.5  | -9.5                                       | -9.3  | -9.1  | -8.9  | -8.5  | -8.5  |
|                                                                  | 6H  | -7.3                                              | -7.1  | -6.8  | -6.7  | -6.2  | -7.3                                       | -7.1  | -6.8  | -6.7  | -6.2  | -6.2  |
|                                                                  | 8H  | -5.7                                              | -5.5  | -5.2  | -5.1  | -4.6  | -5.7                                       | -5.5  | -5.2  | -5.1  | -4.6  | -4.6  |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |       |
| S = 1.0H                                                         |     | +6.9 / -10.4                                      |       |       |       |       | +6.9 / -10.4                               |       |       |       |       |       |
| S = 1.5H                                                         |     | +9.8 / -11.0                                      |       |       |       |       | +9.8 / -11.0                               |       |       |       |       |       |
| S = 2.0H                                                         |     | +11.8 / -11.6                                     |       |       |       |       | +11.8 / -11.6                              |       |       |       |       |       |
| Standard table                                                   |     | BK00                                              |       |       |       |       | BK00                                       |       |       |       |       |       |
| Correction Summand                                               |     | -13.2                                             |       |       |       |       | -13.2                                      |       |       |       |       |       |
| Corrected Glare Indices referring to 1290lm Total Luminous Flux  |     |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |       |

# LED À FORTE CHROMATICITÉ

ARKOSLIGHT®

POUR PRÉSENTATION COMMERCIALE DU PRODUIT

| Vivid Model<br>Colour Temperature                                                                     | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|  Reading             |       |       | •     | •     |            |
|  Fruits & Vegetables |       | •     | •     |       |            |
|  Bakery              | •     |       |       |       |            |
|  Retail              |       | •     | •     |       |            |
|  Cosmetics           |       |       | •     | •     |            |
|  Meat                |       |       |       |       | •          |
|  Fish                |       |       |       | •     |            |
|  Seafood             |       |       |       | •     | •          |



Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'un LED spécial, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales.

Il s'agit d'un LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le diode correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

