



DIMENSIONI



PREMI



Nome	BLACK FOSTER SURF 1 SPOT 4000K WT
Articolo	A3201112WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	SURFACE
PRODOTTO	
SORGENTE DI LUCE	
Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	250 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	2,1 W
Corrente	700 mA
Efficienza	119 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 102.000h
APPARECCHIO DATI FOTOMETRICI	
Efficienza luminosa	90%
Angolo del fascio di luce	19°
APPARECCHIO DATI ELETTRICI	
Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	3,11 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	□
ALTRI DATI	
Tenuta stagna	IP20
Peso	260 g
Peso compresso l'imballaggio	310 g
Dimensioni dell'imballaggio	254 x 93 x 70 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
Room Size		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
X Y		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Room Size		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-2.5	-1.9	-2.3	-1.7	-1.5	-2.5	-1.9	-2.3	-1.7	-1.5
	3H	1.4	2.0	1.7	2.2	2.4	1.4	2.0	1.7	2.2	2.4
	4H	3.8	4.4	4.1	4.6	4.9	3.8	4.4	4.1	4.6	4.9
	6H	5.6	6.1	5.9	6.3	6.6	5.6	6.1	5.9	6.3	6.6
	8H	6.8	7.3	7.1	7.6	7.8	6.8	7.3	7.1	7.6	7.8
4H	12H	8.1	8.6	8.5	8.9	9.2	8.1	8.6	8.5	8.9	9.2
	2H	-0.9	-0.3	-0.6	-0.1	0.2	-0.9	-0.3	-0.6	-0.1	0.2
	3H	2.9	3.4	3.2	3.7	4.0	2.9	3.4	3.2	3.7	4.0
	4H	5.3	5.7	5.7	6.1	6.4	5.3	5.7	5.7	6.1	6.4
	6H	7.2	7.6	7.6	7.9	8.3	7.2	7.6	7.6	7.9	8.3
8H	8H	8.6	8.9	9.0	9.2	9.6	8.6	8.9	9.0	9.2	9.6
	12H	10.0	10.3	10.4	10.7	11.1	10.0	10.3	10.4	10.7	11.1
	4H	6.0	6.3	6.5	6.7	7.1	6.0	6.3	6.5	6.7	7.1
	6H	8.2	8.5	8.7	8.9	9.3	8.2	8.5	8.7	8.9	9.3
	8H	9.8	10.0	10.3	10.5	10.9	9.8	10.0	10.3	10.5	10.9
12H	12H	11.5	11.6	12.0	12.1	12.6	11.5	11.6	12.0	12.1	12.6
	4H	6.3	6.5	6.7	6.9	7.3	6.3	6.5	6.7	6.9	7.3
	6H	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7
8H	10.3	10.5	10.8	10.9	11.4	10.3	10.5	10.8	10.9	11.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2				
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3				
S = 2.0H		+0.6 / -0.5					+0.6 / -0.5				
Standard table		---					---				
Correction Summand		---					---				
Corrected Glare Indices referring to 250lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

