



DIMENSIONES



ACCESORIOS



HIGH CHROMATIC LED

PREMIOS



Nombre	PLUS RECESSED DIM PUSH 2700K WT
Referencia	A3250030WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

PLUS RECESSED DIM PUSH 2700K WT
A3250030WT
Blanco Texturado
9016
CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

LED
1920 lm
2700 K
MacAdam Step 2
CRI > 90
18 W
500 mA
107 lm/W
L90B10 > 55.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

26-40%
12°-51°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido
21,10 W
220V/240V
50/60 Hz
Push

OTROS DATOS

IP20
Consultar
Consultar
Ø62 mm
180°
350°
728 g
845 g
225 x 191 x 84 mm
1
Aluminio / Cristal Óptico



Tipo	LED
Flujo Luminoso	1920 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	18 W
Corriente	500 mA
Eficacia	107 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 55.000h

Eficiencia Lumínica	26-40%
Ángulo del haz de luz	12°-51°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	21,10 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø62 mm
Ángulo de basculación	180°
Ángulo de giro	350°
Peso	728 g
Peso con embalaje	845 g
Dimensiones embalaje	225 x 191 x 84 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Óptico

Plus Recessed es un proyector que ofrece la capacidad de ampliar o concentrar la apertura del haz de luz con un suave movimiento manual. Esta característica hace a Plus el proyector ideal para aplicaciones donde la precisión del haz de luz es un elemento esencial, tales como museos, exposiciones, retail o aplicaciones de acento.



DIAGRAMA POLAR




DIAGRAMA CÓNICO

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Type	Half-value Angle	Beam Type	Half-value Angle	Illuminance [lx]
1.00	0.95 0.96	E(0°) 1139 E(C90) 25.3° 439 E(C0) 25.7° 436	51.4°	C0 - C180	12.2°	10750 5353 5398
3.00	2.84 2.89	E(0°) 127 E(C90) 25.3° 49 E(C0) 25.7° 48	51.4°	C0 - C180	1194 595 600	
						4.00
4.73 4.81	E(0°) 46 E(C90) 25.3° 18 E(C0) 25.7° 17	51.4°	C0 - C180	430 214 216		
					0.22 0.21	E(0°) 10750 E(C90) 6.4° 5353 E(C0) 6.1° 5398
0.45 0.43	E(0°) 2687 E(C90) 6.4° 1338 E(C0) 6.1° 1350	12.2°	C0 - C180	12.8°		
					0.67 0.64	E(0°) 1194 E(C90) 6.4° 595 E(C0) 6.1° 600
0.90 0.85	E(0°) 672 E(C90) 6.4° 335 E(C0) 6.1° 337	12.2°	C0 - C180	12.8°		
					1.12 1.07	E(0°) 430 E(C90) 6.4° 214 E(C0) 6.1° 216

PARA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE PRODUCTO

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•



Arkosligh ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de dotarlos de un LED especial para iluminación orientada a la promoción visual de bienes y productos con finalidad comercial.

Se trata de un LED de alta cromaticidad que persigue destacar los tonos que favorecen la percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz LED especial ofrece una paleta de colores más atractiva e intensa, por encima de lo que lo hace un LED convencional. Esto se consigue gracias a la configuración del LED bajo un "parámetro especial de saturación" que consigue que los colores y la textura de los objetos se muestren más atractivos dentro del espectro de luz visible. Para ello se selecciona, en cada caso, el diodo pertinente y su fósforo de recubrimiento específico.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

