



DIMENSIONS



ACCESSORIES

ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

PRODUCT

Name	FIT 35 RECESSED MEDIUM 3500K G
Reference	A3452123G
Color	Gold
RAL	Paint of metallic nanoparticles
Category	CEILING RECESSED

LIGHT SOURCE

Type	LED
Gross luminous flux	660 lm
Colour temperature	3500 K
Chromatic stability	MacAdam Step 2
Colour Rendering Index	CRI>90
Power	5,5 W
Current	500 mA
Efficacy	115 lm/W
LED lifespan	L90B10 >108.000h

LIGHTING FIXTURE | PHOTOMETRIC DATA

Lighting efficiency	84%
Light beam angle	29°

LIGHTING FIXTURE | ELECTRICAL DATA

Driver	Included
Power values of the system	7,22 W
Frequency	50/60 Hz
Dimming	No Dim
Electrical insulation class	□

OTHER DATA

Sealing	IP20
Wireless control	Please Consult
Emergency power supply	Please Consult
Recess measurements	Ø50 mm
Swivel angle	90°
Rotation angle	350°
Weight	240 g
Packaged weight	315 g
Packaging dimensions	179 x 147 x 71 mm
Units per package	1
Materials	Aluminium / Polycarbonate



Fit Recessed, is a spotlight for single recessed lighting solutions available in two sizes (50 and 35). Cylindrical geometry and essential forms, it stands out for its minimalistic looking and its functionality as it can be orientated in any direction. The black perimeter around its mouth and its honeycomb accessory, highlights its anti-glare vocation.

POLAR DIAGRAM



CONICAL DIAGRAM





	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A345-00-00
Category	Accessories

NOT SOLD SEPARATELY.



Accessory made up of louver in the shape of a honeycomb panel to reduce glare and the effects of direct rays of vision.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

