



DIMENSIONES



ACCESORIOS



HIGH CHROMATIC LED

PREMIOS

DESIGN PLUS
2012 AWARD



Premios
Delta'12
Selección

Nombre	LEX MINI 2 3500K W
Referencia	A3780213W
Color	Blanco Mate
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1475 lm
Temperatura de color	3500 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	12 W
Corriente	350 mA
Eficacia	123 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 55.000h

Eficiencia Lumínica	70%
Ángulo del haz de luz	70°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	14,15 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø105 mm
Peso	363 g
Peso con embalaje	508 g
Dimensiones embalaje	194 x 163 x 119 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

PRODUCTO

FUENTE DE LUZ

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

OTROS DATOS



Lex Mini es la versión de tamaño reducido de Lex. Como su hermano mayor, ofrece un elevado confort visual gracias al doble retranqueo de su LED que se halla en posición retrasada en la luminaria y, además, alojado al final de una segunda pantalla. Su tamaño mini es coherente con sus proporciones, armónicas en relación a su potencia y flujo.

DIAGRAMA POLAR





DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR												
ρ Techo		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Paredes		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Suelo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tamaño del local X Y		Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara					
2H	2H	18.6	19.4	18.9	19.6	19.8	18.6	19.4	18.9	19.6	19.8	19.8
	3H	18.9	19.6	19.2	19.8	20.0	18.9	19.6	19.2	19.8	20.0	20.0
	4H	19.0	19.7	19.3	20.0	20.2	19.0	19.7	19.3	20.0	20.2	20.2
	6H	19.2	19.8	19.6	20.1	20.4	19.2	19.8	19.6	20.1	20.4	20.4
	8H	19.3	19.9	19.7	20.2	20.5	19.3	19.9	19.7	20.2	20.5	20.5
4H	12H	19.4	19.9	19.7	20.2	20.6	19.4	19.9	19.7	20.2	20.6	20.6
	2H	18.6	19.2	18.9	19.5	19.8	18.6	19.2	18.9	19.5	19.8	19.8
	3H	19.0	19.5	19.3	19.8	20.2	19.0	19.5	19.3	19.8	20.2	20.2
	4H	19.3	19.8	19.6	20.1	20.4	19.3	19.8	19.6	20.1	20.4	20.4
	6H	19.6	20.0	20.0	20.4	20.7	19.6	20.0	20.0	20.4	20.7	20.7
8H	8H	19.7	20.1	20.2	20.5	20.9	19.7	20.1	20.2	20.5	20.9	20.9
	12H	19.9	20.2	20.3	20.6	21.0	19.9	20.2	20.3	20.6	21.0	21.0
	4H	19.4	19.7	19.8	20.1	20.5	19.4	19.7	19.8	20.1	20.5	20.5
	6H	19.8	20.1	20.3	20.5	21.0	19.8	20.1	20.3	20.5	21.0	21.0
	8H	20.0	20.3	20.5	20.7	21.2	20.0	20.3	20.5	20.7	21.2	21.2
12H	12H	20.3	20.5	20.7	20.9	21.4	20.3	20.5	20.7	20.9	21.4	21.4
	4H	19.4	19.7	19.8	20.1	20.5	19.4	19.7	19.8	20.1	20.5	20.5
	6H	19.8	20.1	20.3	20.5	21.0	19.8	20.1	20.3	20.5	21.0	21.0
8H	20.1	20.3	20.6	20.8	21.3	20.1	20.3	20.6	20.8	21.3	21.3	
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias												
S = 1.0H		+2.7 / -2.0					+2.7 / -2.0					
S = 1.5H		+4.9 / -2.2					+4.9 / -2.2					
S = 2.0H		+6.8 / -2.5					+6.8 / -2.5					
Tabla estándar Sumando de corrección		BK02 0.6					BK02 0.6					
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1475lm Flujo luminoso total												

PARA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE PRODUCTO

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•



Arkosligh ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de dotarlos de un LED especial para iluminación orientada a la promoción visual de bienes y productos con finalidad comercial.

Se trata de un LED de alta cromaticidad que persigue destacar los tonos que favorecen la percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz LED especial ofrece una paleta de colores más atractiva e intensa, por encima de lo que lo hace un LED convencional. Esto se consigue gracias a la configuración del LED bajo un "parámetro especial de saturación" que consigue que los colores y la textura de los objetos se muestren más atractivos dentro del espectro de luz visible. Para ello se selecciona, en cada caso, el diodo pertinente y su fósforo de recubrimiento específico.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI


ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

