



DIMENSIONES



ACCESORIOS



HIGH CHROMATIC LED

PREMIOS

DESIGN PLUS
2012 AWARD



Premios
Delta'12
Selección

Nombre	LEX MINI BLUE 1 3500K W
Referencia	A3781113W
Color	Blanco-Blue
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	955 lm
Temperatura de color	3500 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	6,5 W
Corriente	200 mA
Eficacia	147 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 55.000h

Eficiencia Lumínica	70%
Ángulo del haz de luz	70°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	7,67 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø105 mm
Peso	340 g
Peso con embalaje	485 g
Dimensiones embalaje	194 x 163 x 119 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

PRODUCTO

FUENTE DE LUZ

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

OTROS DATOS



Lex Mini es la versión de tamaño reducido de Lex. Como su hermano mayor, ofrece un elevado confort visual gracias al doble retranqueo de su LED que se halla en posición retrasada en la luminaria y, además, alojado al final de una segunda pantalla. Su tamaño mini es coherente con sus proporciones, armónicas en relación a su potencia y flujo.

DIAGRAMA POLAR





DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR												
ρ Techo		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Paredes		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Suelo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tamaño del local X Y		Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara					
2H	2H	17.1	17.9	17.4	18.1	18.3	17.1	17.9	17.4	18.1	18.3	18.3
	3H	17.4	18.1	17.6	18.3	18.5	17.4	18.1	17.6	18.3	18.5	18.5
	4H	17.5	18.2	17.8	18.4	18.7	17.5	18.2	17.8	18.4	18.7	18.7
	6H	17.7	18.3	18.0	18.6	18.9	17.7	18.3	18.0	18.6	18.9	18.9
	8H	17.8	18.4	18.1	18.7	19.0	17.8	18.4	18.1	18.7	19.0	19.0
4H	2H	17.1	17.7	17.4	18.0	18.2	17.1	17.7	17.4	18.0	18.2	18.2
	3H	17.5	18.0	17.8	18.3	18.6	17.5	18.0	17.8	18.3	18.6	18.6
	4H	17.8	18.2	18.1	18.6	18.9	17.8	18.2	18.1	18.6	18.9	18.9
	6H	18.1	18.5	18.5	18.9	19.2	18.1	18.5	18.5	18.9	19.2	19.2
	8H	18.2	18.6	18.7	19.0	19.4	18.2	18.6	18.7	19.0	19.4	19.4
8H	2H	17.1	17.7	17.4	18.0	18.2	17.1	17.7	17.4	18.0	18.2	18.2
	3H	17.5	18.0	17.8	18.3	18.6	17.5	18.0	17.8	18.3	18.6	18.6
	4H	17.8	18.2	18.1	18.6	18.9	17.8	18.2	18.1	18.6	18.9	18.9
	6H	18.1	18.5	18.5	18.9	19.2	18.1	18.5	18.5	18.9	19.2	19.2
	8H	18.2	18.6	18.7	19.0	19.4	18.2	18.6	18.7	19.0	19.4	19.4
12H	2H	17.1	17.7	17.4	18.0	18.2	17.1	17.7	17.4	18.0	18.2	18.2
	3H	17.5	18.0	17.8	18.3	18.6	17.5	18.0	17.8	18.3	18.6	18.6
	4H	17.8	18.2	18.1	18.6	18.9	17.8	18.2	18.1	18.6	18.9	18.9
	6H	18.1	18.5	18.5	18.9	19.2	18.1	18.5	18.5	18.9	19.2	19.2
	8H	18.2	18.6	18.7	19.0	19.4	18.2	18.6	18.7	19.0	19.4	19.4
12H	4H	17.9	18.2	18.3	18.6	19.0	17.9	18.2	18.3	18.6	19.0	19.0
	6H	18.3	18.6	18.7	19.0	19.4	18.3	18.6	18.7	19.0	19.4	19.4
	8H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.7	18.5	18.8	19.0	19.2	19.7	19.7
	12H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9
	12H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	19.8
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias												
S = 1.0H		+2.7 / -2.0					+2.7 / -2.0					
S = 1.5H		+4.9 / -2.2					+4.9 / -2.2					
S = 2.0H		+6.8 / -2.5					+6.8 / -2.5					
Tabla estándar		BK02					BK02					
Sumando de corrección		-0.9					-0.9					
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 955lm Flujo luminoso total												

PARA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE PRODUCTO

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•



Arkosligh ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de dotarlos de un LED especial para iluminación orientada a la promoción visual de bienes y productos con finalidad comercial.

Se trata de un LED de alta cromaticidad que persigue destacar los tonos que favorecen la percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz LED especial ofrece una paleta de colores más atractiva e intensa, por encima de lo que lo hace un LED convencional. Esto se consigue gracias a la configuración del LED bajo un "parámetro especial de saturación" que consigue que los colores y la textura de los objetos se muestren más atractivos dentro del espectro de luz visible. Para ello se selecciona, en cada caso, el diodo pertinente y su fósforo de recubrimiento específico.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

