



## DIMENSIONI



## PREMI



|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Nome      | BLACK FOSTER MICRO RECESSED 5 DIM PUSH 3000K W |
| Articolo  | A4142031W                                      |
| Colore    | Bianco - Cromo                                 |
| RAL       | Colore simile al RAL 9010                      |
| Categoria | CEILING RECESSED                               |

## PRODOTTO

BLACK FOSTER MICRO RECESSED 5 DIM PUSH 3000K W

A4142031W

Bianco - Cromo

Colore simile al RAL 9010

CEILING RECESSED

## SORGENTE DI LUCE

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo                             | LED              |
| Flusso luminoso lordo            | 800 lm           |
| Temperatura di colore            | 3000 K           |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 3   |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90         |
| Potenza                          | 7 W              |
| Corrente                         | 500 mA           |
| Efficienza                       | 114 lm/W         |
| Ore di vita del LED              | L90B10 > 60.000h |

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa       | 87% |
| Angolo del fascio di luce | 37° |

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Driver                         | Incluso   |
| Valori di potenza del sistema  | 9,14 W    |
| Tensione                       | 220V/240V |
| Frequenza                      | 50/60 Hz  |
| Regolazione                    | Push      |
| Classe di isolamento elettrico | □         |

## ALTRI DATI

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                                                       |
| Wireless control             | Consultare                                                 |
| Alimentazione di emergenza   | Consultare                                                 |
| Misure di incasso            | 24 x 96 mm                                                 |
| Peso                         | 223 g                                                      |
| Peso compresso l'imballaggio | 283 g                                                      |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 176 x 61 x 50 mm                                           |
| Unità per imballaggio        | 1                                                          |
| Materiali                    | Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato |



Black Foster Micro è una prodezza ingegneristica che porta l'acclamato effetto "The Invisible Black" in una lampada iper-ridotta. Le sue dimensioni ridotte e la cornice estremamente sottile offrono un'estetica "visual trimless" che si combina con una presenza quasi impercettibile, grazie alle sue dimensioni compatte. Black Foster Micro è destinata all'illuminazione generale o d'accento e può essere applicata in progetti che perseguono il minimo risalto dell'illuminazione a soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Room Size                                                        |     | 70                                             | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                      | 70   | 50   | 50   | 30   | 30   |
| p Ceiling                                                        |     | 70                                             | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                      | 70   | 50   | 50   | 30   | 30   |
| p Walls                                                          |     | 50                                             | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                      | 30   | 50   | 30   | 30   | 30   |
| p Floor                                                          |     | 20                                             | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                      | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Room Size X Y                                                    |     | Viewing direction at right angles to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel to lamp axis |      |      |      |      |      |
| 2H                                                               | 2H  | 2.1                                            | 2.7  | 2.3  | 2.9  | 3.1  | 1.7                                     | 2.4  | 2.0  | 2.6  | 2.7  | 2.7  |
|                                                                  | 3H  | 5.4                                            | 6.0  | 5.6  | 6.2  | 6.4  | 5.1                                     | 5.7  | 5.4  | 5.9  | 6.2  | 6.2  |
|                                                                  | 4H  | 7.2                                            | 7.8  | 7.5  | 8.0  | 8.3  | 7.0                                     | 7.5  | 7.3  | 7.8  | 8.0  | 8.0  |
|                                                                  | 6H  | 9.1                                            | 9.6  | 9.4  | 9.9  | 10.2 | 9.1                                     | 9.6  | 9.4  | 9.9  | 10.2 | 10.2 |
|                                                                  | 8H  | 10.3                                           | 10.8 | 10.7 | 11.1 | 11.4 | 10.2                                    | 10.7 | 10.6 | 11.0 | 11.3 | 11.3 |
| 4H                                                               | 12H | 11.7                                           | 12.2 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 11.6                                    | 12.1 | 12.0 | 12.4 | 12.7 | 12.7 |
|                                                                  | 2H  | 3.0                                            | 3.6  | 3.3  | 3.8  | 4.1  | 2.8                                     | 3.3  | 3.1  | 3.6  | 3.9  | 3.9  |
|                                                                  | 3H  | 6.5                                            | 7.0  | 6.8  | 7.3  | 7.6  | 6.4                                     | 6.9  | 6.8  | 7.2  | 7.5  | 7.5  |
|                                                                  | 4H  | 8.5                                            | 8.9  | 8.9  | 9.3  | 9.6  | 8.4                                     | 8.7  | 8.7  | 9.1  | 9.4  | 9.4  |
|                                                                  | 6H  | 10.7                                           | 11.0 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 10.7                                    | 11.0 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 11.8 |
| 8H                                                               | 8H  | 12.0                                           | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 13.1 | 11.9                                    | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 13.0 | 13.0 |
|                                                                  | 12H | 13.5                                           | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.6 | 13.5                                    | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.5 | 14.5 |
|                                                                  | 4H  | 9.4                                            | 9.7  | 9.8  | 10.0 | 10.4 | 9.2                                     | 9.5  | 9.6  | 9.9  | 10.3 | 10.3 |
|                                                                  | 6H  | 11.8                                           | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 12.9 | 11.8                                    | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 12.9 | 12.9 |
|                                                                  | 8H  | 13.3                                           | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 14.4 | 13.2                                    | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 14.3 | 14.3 |
| 12H                                                              | 12H | 15.0                                           | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 16.1 | 15.0                                    | 15.1 | 15.5 | 15.6 | 16.1 | 16.1 |
|                                                                  | 4H  | 9.6                                            | 9.9  | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 9.5                                     | 9.7  | 9.9  | 10.1 | 10.5 | 10.5 |
|                                                                  | 6H  | 12.1                                           | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 13.2 | 12.1                                    | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 13.2 | 13.2 |
|                                                                  | 8H  | 13.8                                           | 13.9 | 14.2 | 14.4 | 14.8 | 13.7                                    | 13.8 | 14.2 | 14.3 | 14.8 | 14.8 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |      |
| S = 1.0H                                                         |     | +3.5 / -1.3                                    |      |      |      |      | +3.6 / -1.3                             |      |      |      |      |      |
| S = 1.5H                                                         |     | +6.0 / -1.6                                    |      |      |      |      | +6.0 / -1.6                             |      |      |      |      |      |
| S = 2.0H                                                         |     | +8.0 / -1.7                                    |      |      |      |      | +8.0 / -1.9                             |      |      |      |      |      |
| Standard table                                                   |     | ---                                            |      |      |      |      | ---                                     |      |      |      |      |      |
| Correction                                                       |     | ---                                            |      |      |      |      | ---                                     |      |      |      |      |      |
| Summand                                                          |     | ---                                            |      |      |      |      | ---                                     |      |      |      |      |      |
| Corrected Glare Indices referring to 800lm Total Luminous Flux   |     |                                                |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |      |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

