




GRÖÖE



PREISE



Name	BLACK FOSTER MICRO RECESSED 5 DIM PH.CUT 3500K W
Artikelnummer	A4142053W
Farbe	Weiß - Chrom
RAL	Farbe in der Serie ähnlich RAL 9010
Kategorie	CEILING RECESSED

PRODUKT

BLACK FOSTER MICRO RECESSED 5 DIM PH.CUT 3500K W
A4142053W
Weiß - Chrom
Farbe in der Serie ähnlich RAL 9010
CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	825 lm
Farbtemperatur	3500 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	7 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	118 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 60.000h

LICHTQUELLE

LED
825 lm
3500 K
MacAdam Step 3
CRI > 90
7 W
500 mA
118 lm/W
L90B10 > 60.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	87%
Abstrahlwinkel	37°

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

87%
37°

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	9,43 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Phasen-Dimmung
Schutzklasse	□

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Inklusiv
9,43 W
220V/240V
50/60 Hz
Phasen-Dimmung
□

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	24 x 96 mm
Gewicht	223 g
Gewicht inkl. Verpackung	283 g
Abmessungen der Verpackung	176 x 61 x 50 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat


ANDERE DATEN

IP20
Bitte anfragen
Bitte anfragen
24 x 96 mm
223 g
283 g
176 x 61 x 50 mm
1
Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat




Black Foster Micro ist eine technische Meisterleistung, die den gefeierten „The Invisible Black“-Effekt in einer hyper-reduzierten Leuchte umsetzt. Ihre winzige Größe und der sehr schmale Rahmen bieten eine „trimless visual“-Ästhetik, die aufgrund ihrer kompakten Maße mit einer fast unbemerkten Präsenz einhergeht. Black Foster Micro dient der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung und kann in Projekten eingesetzt werden, bei denen die Beleuchtung in der Decke möglichst wenig hervortreten soll.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	2.2	2.8	2.4	3.0	3.2	1.8	2.5	2.1	2.7	2.9
	3H	5.5	6.1	5.7	6.3	6.5	5.2	5.8	5.5	6.0	6.3
	4H	7.3	7.9	7.6	8.1	8.4	7.1	7.6	7.4	7.9	8.1
	6H	9.2	9.7	9.5	10.0	10.3	9.2	9.7	9.5	10.0	10.3
	8H	10.4	10.9	10.8	11.2	11.5	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4
4H	12H	11.8	12.3	12.2	12.6	12.9	11.7	12.2	12.1	12.5	12.8
	2H	3.1	3.7	3.4	3.9	4.2	2.9	3.5	3.2	3.7	4.0
	3H	6.6	7.1	6.9	7.4	7.7	6.5	7.0	6.9	7.3	7.6
	4H	8.7	9.0	9.0	9.4	9.7	8.5	8.9	8.8	9.2	9.5
	6H	10.8	11.1	11.2	11.5	11.9	10.8	11.1	11.2	11.5	11.9
8H	8H	12.1	12.4	12.6	12.8	13.2	12.0	12.3	12.5	12.7	13.1
	12H	13.7	13.9	14.1	14.3	14.7	13.6	13.8	14.0	14.2	14.7
	4H	9.5	9.8	9.9	10.1	10.5	9.3	9.6	9.7	10.0	10.4
	6H	11.9	12.1	12.4	12.5	13.0	11.9	12.1	12.4	12.5	13.0
	8H	13.4	13.6	13.9	14.0	14.5	13.3	13.5	13.8	14.0	14.4
12H	12H	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2	15.1	15.2	15.6	15.7	16.2
	4H	9.7	10.0	10.1	10.4	10.8	9.6	9.8	10.0	10.2	10.6
	6H	12.2	12.4	12.7	12.9	13.3	12.2	12.4	12.7	12.9	13.3
	8H	13.9	14.0	14.3	14.5	15.0	13.8	13.9	14.3	14.4	14.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+3.5 / -1.3					+3.6 / -1.3					
S = 1.5H	+6.0 / -1.6					+6.0 / -1.6					
S = 2.0H	+8.0 / -1.7					+8.0 / -1.9					
Standard table	---					---					
Correction	---					---					
Summand	---					---					
Corrected Glare Indices referring to 825lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

