




GRÖÖE



PREISE



Name	BLACK FOSTER MICRO RECESSED 3X3 DIM PUSH 4000K N
Artikelnummer	A4144032N
Farbe	Schwarz
RAL	9005
Kategorie	CEILING RECESSED

PRODUKT

BLACK FOSTER MICRO RECESSED 3X3 DIM PUSH 4000K N
A4144032N
Schwarz
9005
CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	1530 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	12,6 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	121 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 60.000h

LICHTQUELLE

LED
1530 lm
4000 K
MacAdam Step 3
CRI > 90
12,6 W
500 mA
121 lm/W
L90B10 > 60.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	87%
Abstrahlwinkel	37°

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

87%
37°

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	15,29 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Push
Schutzklasse	□

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Inklusiv
15,29 W
220V/240V
50/60 Hz
Push
□

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	60 x 60 mm
Gewicht	308 g
Gewicht inkl. Verpackung	403 g
Abmessungen der Verpackung	156 x 105 x 65 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat


ANDERE DATEN

IP20
Bitte anfragen
Bitte anfragen
60 x 60 mm
308 g
403 g
156 x 105 x 65 mm
1
Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat




Black Foster Micro ist eine technische Meisterleistung, die den gefeierten „The Invisible Black“-Effekt in einer hyper-reduzierten Leuchte umsetzt. Ihre winzige Größe und der sehr schmale Rahmen bieten eine „trimless visual“-Ästhetik, die aufgrund ihrer kompakten Maße mit einer fast unbemerkten Präsenz einhergeht. Black Foster Micro dient der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung und kann in Projekten eingesetzt werden, bei denen die Beleuchtung in der Decke möglichst wenig hervortreten soll.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-3.4	-2.7	-3.1	-2.5	-2.4	-3.0	-2.4	-2.8	-2.2	-2.0	
	3H	-0.5	0.1	-0.2	0.3	0.6	-0.0	0.5	0.2	0.8	1.0	
	4H	1.5	2.0	1.8	2.3	2.5	1.8	2.3	2.1	2.6	2.8	
	6H	3.2	3.7	3.6	4.0	4.3	3.7	4.2	4.0	4.4	4.7	
	8H	4.5	5.0	4.8	5.3	5.6	4.9	5.3	5.2	5.6	5.9	
4H	12H	5.8	6.3	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	6.7	7.1	7.4	
	2H	-2.5	-2.0	-2.2	-1.8	-1.5	-2.3	-1.7	-2.0	-1.5	-1.2	
	3H	0.8	1.2	1.1	1.5	1.8	1.0	1.5	1.4	1.8	2.1	
	4H	3.1	3.4	3.4	3.8	4.1	3.2	3.6	3.5	3.9	4.2	
	6H	5.0	5.3	5.4	5.7	6.0	5.3	5.6	5.7	6.0	6.3	
8H	8H	6.3	6.6	6.7	7.0	7.4	6.6	6.9	7.0	7.3	7.7	
	12H	7.7	8.0	8.2	8.4	8.8	8.2	8.4	8.6	8.8	9.2	
	4H	3.8	4.1	4.2	4.5	4.9	3.9	4.2	4.3	4.6	5.0	
	6H	6.1	6.3	6.5	6.7	7.1	6.3	6.6	6.8	7.0	7.4	
	8H	7.6	7.8	8.0	8.2	8.7	7.8	8.0	8.3	8.4	8.9	
12H	12H	9.2	9.4	9.7	9.8	10.3	9.6	9.8	10.1	10.2	10.7	
	4H	4.1	4.3	4.5	4.7	5.1	4.1	4.4	4.6	4.8	5.2	
	6H	6.4	6.6	6.9	7.0	7.5	6.7	6.8	7.1	7.3	7.7	
		8H	8.1	8.2	8.5	8.7	8.3	8.4	8.7	8.9	9.3	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+5.5 / -3.3					+5.4 / -3.1					
S = 1.5H		+8.2 / -3.6					+8.1 / -3.5					
S = 2.0H		+10.3 / -4.1					+10.2 / -3.9					
Standard table		BK02					BK02					
Correction												
Summand		-8.0					-7.9					
Corrected Glare Indices referring to 1530lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

