





### Dimensions



### Accessoires



|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Nom       | FIFTY+ SUSP CUSTOM CORNER 4000K NT |
| Référence | A4440512NT                         |
| Couleur   | Noir Texturé                       |
| RAL       | 9005                               |
| Catégorie | CUSTOM SYSTEMS                     |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 2400 lm          |
| Température de couleur             | 4000 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90         |
| Puissance                          | 15,4 W           |
| Courant                            | 700 mA           |
| Efficacité                         | 151 lm/W         |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 > 60.000h |
| Classe d'efficacité énergétique    | D                |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Efficacité lumineuse       | 70% / UGR 47%  |
| Angle du faisceau lumineux | 104° / UGR 62° |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Driver                          | Inclus - Connexion rapide |
| Valeurs de puissance du système | 19,13 W                   |
| Tension                         | 220V/240V                 |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                  |
| Variation d'intensité           | Non Dim                   |
| Classe d'isolation électrique   | ⚡                         |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Étanchéité                | IP20                      |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter        |
| Longueur du tendeur       | Max. 2 m                  |
| Tendeur à réglage rapide  | Oui                       |
| Diffuseur inclus          | Non                       |
| Poids                     | 2960 g                    |
| Poids avec emballage      | 3880 g                    |
| Dimensions de l'emballage | 704 x 629 x 100 mm        |
| Unités par emballage      | 1                         |
| Matériaux                 | Aluminium / Polycarbonate |




Fifty + est le profil d'éclairage linéaire pour des applications Customisé. Fifty + fournit un éclairage fonctionnel et un support visuel pour définir les lignes, volumes et passages ressortant dans l'architecture. Il dispose d'un diffuseur Opal dispersant la lumière, ainsi qu'un autre UGR permettant de réduire l'angle d'éblouissement. L'un et l'autre composent une seule pièce posée tout en longueur afin de ne pas couper le faisceau lumineux.

Diagramme polaire



Diagramme conique



UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                 |     |                                                |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|---------|
|                                                                   |     | p Ceiling                                      |      |      |      |      | p Walls                                 |      |      |      |      | p Floor |
|                                                                   |     | 70                                             | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                      | 70   | 50   | 50   | 30   | 30      |
|                                                                   |     | 50                                             | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                      | 30   | 50   | 30   | 50   | 30      |
|                                                                   |     | 20                                             | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                      | 20   | 20   | 20   | 20   | 20      |
| Room Size X                                                       | Y   | Viewing direction at right angles to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel to lamp axis |      |      |      |      |         |
| 2H                                                                | 2H  | 19.9                                           | 21.2 | 20.2 | 21.5 | 21.7 | 20.3                                    | 21.6 | 20.6 | 21.8 | 22.1 |         |
| 3H                                                                | 4H  | 21.6                                           | 22.8 | 21.9 | 23.0 | 23.3 | 22.0                                    | 23.2 | 22.4 | 23.5 | 23.7 |         |
| 4H                                                                | 6H  | 22.2                                           | 23.3 | 22.5 | 23.6 | 23.9 | 22.7                                    | 23.8 | 23.0 | 24.1 | 24.4 |         |
| 6H                                                                | 8H  | 22.6                                           | 23.7 | 23.0 | 24.0 | 24.3 | 23.2                                    | 24.2 | 23.5 | 24.5 | 24.8 |         |
| 8H                                                                | 12H | 22.8                                           | 23.7 | 23.1 | 24.1 | 24.4 | 23.3                                    | 24.3 | 23.7 | 24.6 | 24.9 |         |
| 12H                                                               | 2H  | 22.8                                           | 23.8 | 23.2 | 24.1 | 24.4 | 23.4                                    | 24.4 | 23.8 | 24.7 | 25.0 |         |
| 4H                                                                | 2H  | 20.5                                           | 21.6 | 20.8 | 21.9 | 22.2 | 20.8                                    | 21.9 | 21.1 | 22.2 | 22.5 |         |
| 3H                                                                | 4H  | 22.4                                           | 23.3 | 22.8 | 23.6 | 24.0 | 22.7                                    | 23.7 | 23.1 | 24.0 | 24.4 |         |
| 4H                                                                | 6H  | 23.1                                           | 24.0 | 23.5 | 24.3 | 24.7 | 23.5                                    | 24.4 | 23.9 | 24.7 | 25.1 |         |
| 6H                                                                | 8H  | 23.7                                           | 24.4 | 24.1 | 24.8 | 25.2 | 24.1                                    | 24.9 | 24.6 | 25.3 | 25.7 |         |
| 8H                                                                | 12H | 23.9                                           | 24.5 | 24.3 | 24.9 | 25.3 | 24.4                                    | 25.0 | 24.8 | 25.4 | 25.8 |         |
| 12H                                                               | 2H  | 24.0                                           | 24.6 | 24.4 | 25.0 | 25.4 | 24.5                                    | 25.1 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |         |
| 8H                                                                | 4H  | 23.4                                           | 24.1 | 23.9 | 24.5 | 24.9 | 23.8                                    | 24.5 | 24.2 | 24.9 | 25.3 |         |
| 6H                                                                | 6H  | 24.1                                           | 24.7 | 24.6 | 25.1 | 25.5 | 24.5                                    | 25.1 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |         |
| 8H                                                                | 8H  | 24.4                                           | 24.9 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 24.8                                    | 25.3 | 25.3 | 25.8 | 26.2 |         |
| 12H                                                               | 12H | 24.5                                           | 25.0 | 25.0 | 25.4 | 25.9 | 25.0                                    | 25.5 | 25.5 | 25.9 | 26.4 |         |
| 4H                                                                | 4H  | 23.5                                           | 24.1 | 23.9 | 24.5 | 24.9 | 23.8                                    | 24.4 | 24.3 | 24.8 | 25.3 |         |
| 6H                                                                | 6H  | 24.2                                           | 24.7 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 24.6                                    | 25.1 | 25.1 | 25.6 | 26.0 |         |
| 8H                                                                | 8H  | 24.5                                           | 24.9 | 25.0 | 25.4 | 25.9 | 24.9                                    | 25.3 | 25.4 | 25.8 | 26.3 |         |
| Variation of the observer position for the luminaires distances S |     |                                                |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |         |
| S = 1.0H                                                          |     | +0.1 / -0.1                                    |      |      |      |      | +0.1 / -0.1                             |      |      |      |      |         |
| S = 1.5H                                                          |     | +0.2 / -0.4                                    |      |      |      |      | +0.2 / -0.4                             |      |      |      |      |         |
| S = 2.0H                                                          |     | +0.4 / -0.8                                    |      |      |      |      | +0.4 / -0.7                             |      |      |      |      |         |
| Standard table                                                    |     | BK05                                           |      |      |      |      | BK06                                    |      |      |      |      |         |
| Correction Summand                                                |     | 5.0                                            |      |      |      |      | 5.9                                     |      |      |      |      |         |
| Corrected Glare Indices referring to 1200lm Total Luminous Flux   |     |                                                |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |         |

UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                 |     |                                                |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |    |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|----|
|                                                                   |     | 70                                             | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                      | 70   | 50   | 50   | 30   | 30 |
| p Ceiling                                                         |     | 50                                             | 30   | 30   | 50   | 30   | 50                                      | 30   | 50   | 30   | 30   | 50 |
| p Walls                                                           |     | 50                                             | 30   | 30   | 50   | 30   | 50                                      | 30   | 50   | 30   | 30   | 50 |
| p Floor                                                           |     | 20                                             | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                      | 20   | 20   | 20   | 20   | 20 |
| Room Size X Y                                                     |     | Viewing direction at right angles to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel to lamp axis |      |      |      |      |    |
| 2H                                                                | 2H  | 15.5                                           | 16.5 | 15.7 | 16.7 | 16.9 | 14.9                                    | 15.9 | 15.2 | 16.1 | 16.4 |    |
|                                                                   | 3H  | 17.1                                           | 18.1 | 17.4 | 18.3 | 18.6 | 16.0                                    | 16.9 | 16.3 | 17.2 | 17.4 |    |
|                                                                   | 4H  | 17.7                                           | 18.6 | 18.0 | 18.9 | 19.1 | 16.3                                    | 17.2 | 16.7 | 17.5 | 17.8 |    |
|                                                                   | 6H  | 18.1                                           | 18.9 | 18.4 | 19.2 | 19.5 | 16.6                                    | 17.4 | 17.0 | 17.7 | 18.0 |    |
|                                                                   | 8H  | 18.2                                           | 19.0 | 18.6 | 19.3 | 19.6 | 16.7                                    | 17.5 | 17.0 | 17.8 | 18.1 |    |
| 4H                                                                | 12H | 18.3                                           | 19.0 | 18.6 | 19.3 | 19.7 | 16.7                                    | 17.5 | 17.1 | 17.8 | 18.1 |    |
|                                                                   | 2H  | 15.7                                           | 16.6 | 16.1 | 16.9 | 17.2 | 15.3                                    | 16.1 | 15.6 | 16.4 | 16.7 |    |
|                                                                   | 3H  | 17.6                                           | 18.4 | 18.0 | 18.7 | 19.0 | 16.6                                    | 17.3 | 16.9 | 17.6 | 18.0 |    |
|                                                                   | 4H  | 18.3                                           | 19.0 | 18.7 | 19.3 | 19.7 | 17.1                                    | 17.7 | 17.5 | 18.1 | 18.4 |    |
|                                                                   | 6H  | 18.8                                           | 19.4 | 19.3 | 19.8 | 20.2 | 17.5                                    | 18.0 | 17.9 | 18.4 | 18.8 |    |
| 8H                                                                | 8H  | 19.0                                           | 19.5 | 19.4 | 19.9 | 20.3 | 17.6                                    | 18.1 | 18.0 | 18.5 | 18.9 |    |
|                                                                   | 12H | 19.1                                           | 19.6 | 19.5 | 20.0 | 20.4 | 17.7                                    | 18.1 | 18.1 | 18.5 | 19.0 |    |
|                                                                   | 4H  | 18.5                                           | 19.0 | 18.9 | 19.4 | 19.8 | 17.3                                    | 17.8 | 17.8 | 18.2 | 18.6 |    |
|                                                                   | 6H  | 19.1                                           | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 20.4 | 17.8                                    | 18.2 | 18.3 | 18.7 | 19.1 |    |
|                                                                   | 8H  | 19.3                                           | 19.7 | 19.8 | 20.1 | 20.6 | 18.0                                    | 18.4 | 18.5 | 18.8 | 19.3 |    |
| 12H                                                               | 12H | 19.5                                           | 19.8 | 19.9 | 20.2 | 20.7 | 18.1                                    | 18.4 | 18.6 | 18.9 | 19.4 |    |
|                                                                   | 4H  | 18.5                                           | 18.9 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 17.4                                    | 17.8 | 17.8 | 18.2 | 18.6 |    |
|                                                                   | 6H  | 19.1                                           | 19.5 | 19.6 | 19.9 | 20.4 | 17.9                                    | 18.2 | 18.3 | 18.7 | 19.1 |    |
|                                                                   | 8H  | 19.3                                           | 19.6 | 19.8 | 20.1 | 20.6 | 18.1                                    | 18.4 | 18.6 | 18.9 | 19.3 |    |
| Variation of the observer position for the luminaires distances S |     |                                                |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |    |
| S = 1.0H                                                          |     | +0.3 / -0.3                                    |      |      |      |      | +0.3 / -0.5                             |      |      |      |      |    |
| S = 1.5H                                                          |     | +0.5 / -0.4                                    |      |      |      |      | +1.2 / -1.2                             |      |      |      |      |    |
| S = 2.0H                                                          |     | +0.9 / -0.9                                    |      |      |      |      | +2.3 / -1.8                             |      |      |      |      |    |
| Standard table                                                    |     | BK05                                           |      |      |      |      | BK03                                    |      |      |      |      |    |
| Correction                                                        |     |                                                |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |    |
| Summand                                                           |     | -0.9                                           |      |      |      |      | -2.4                                    |      |      |      |      |    |
| Corrected Glare Indices referring to 1200lm Total Luminous Flux   |     |                                                |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |    |

## Feed



| PRODUCT   |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model     | Mains Trimless                                                                       |
| Reference | A023-00-01-   W   N                                                                  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories                                                                          |



| PRODUCT   |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model     | Mains Thick Trimless                                                                 |
| Reference | A023-00-02-   W   N                                                                  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories                                                                          |



## Fastening



| PRODUCT   |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model     | Steel Cable Trimless*                                                                |
| Reference | A023-00-05-   W   N                                                                  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories                                                                          |

\*as many pieces as needed according to your product



## Accessoire pour câble trimless

Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkosligh directement au plafond, sans rosette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimaliste et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rosette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.

Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimaliste. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.



INSTALLATION GUIDE  
[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



| PRODUCT   |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Model     | Trimless Tool <b>D20 X D52 MM</b> |
| Reference | A478-00-01                        |
| Category  | Accessories                       |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

