



DIMENSIONES



ACCESORIOS



DRIVER OPTIONS

PREMIOS

reddot winner 2023
lighting design

PRODUCTO

Nombre	BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2 3500K WTW
Referencia	A4593003WTW
Color	Blanco Texturado - Cromo
RAL	9016
Categoría	SURFACE

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	660 lm
Temperatura de color	3500 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	5,6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	118 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 60.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Lumínica	87%
Ángulo del haz de luz	37°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido: Debe colocarse en remoto
Regulación	No Dim / DALI
Clase de seguridad eléctrica	II

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Peso	60 g
Peso con embalaje	100 g
Dimensiones embalaje	122x85x31 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Black Foster Micro Surface adquiere una presencia liviana en el interiorismo gracias a su pequeño tamaño y a su bajísimo deslumbramiento, que le ayuda a no adquirir demasiado protagonismo. El downlight conserva unos altos niveles de apantallamiento, llevando el confort lumínico a otro nivel en términos de miniaturización.

DIAGRAMA POLAR





DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-4.1	-3.5	-3.8	-3.3	-3.1	-4.8	-4.1	-4.5	-3.9	-3.7	-3.7
	3H	-1.0	-0.4	-0.7	-0.2	0.1	-0.9	-0.3	-0.6	-0.1	0.1	0.1
	4H	0.7	1.2	1.0	1.5	1.7	1.1	1.6	1.4	1.9	2.1	2.1
	6H	3.0	3.5	3.3	3.7	4.0	3.2	3.7	3.6	4.0	4.3	4.3
	8H	4.2	4.7	4.5	4.9	5.2	4.3	4.7	4.6	5.0	5.3	5.3
4H	12H	5.3	5.8	5.6	6.1	6.4	5.4	5.8	5.7	6.1	6.4	6.4
	2H	-3.2	-2.7	-2.9	-2.4	-2.2	-3.7	-3.2	-3.4	-2.9	-2.7	-2.7
	3H	0.2	0.7	0.6	1.0	1.3	0.3	0.7	0.6	1.0	1.3	1.3
	4H	2.1	2.5	2.5	2.8	3.1	2.5	2.9	2.8	3.2	3.5	3.5
	6H	4.6	4.9	5.0	5.3	5.6	4.8	5.2	5.2	5.5	5.9	5.9
8H	8H	5.9	6.2	6.3	6.6	7.0	5.9	6.2	6.3	6.6	7.0	7.0
	12H	7.1	7.4	7.6	7.8	8.2	7.2	7.4	7.6	7.8	8.2	8.2
	4H	3.0	3.2	3.4	3.6	4.0	3.2	3.5	3.7	3.9	4.3	4.3
	6H	5.6	5.8	6.1	6.3	6.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.9	6.9
	8H	7.1	7.3	7.6	7.7	8.2	7.1	7.3	7.6	7.7	8.2	8.2
12H	12H	8.5	8.7	9.0	9.1	9.6	8.5	8.7	9.0	9.1	9.6	9.6
	4H	3.2	3.5	3.6	3.9	4.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.5	4.5
	6H	6.0	6.1	6.4	6.6	7.0	6.2	6.3	6.6	6.8	7.2	7.2
	8H	7.5	7.7	8.0	8.1	8.6	7.5	7.7	8.0	8.1	8.6	8.6
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+6.0 / -4.4					+6.0 / -4.3					
S = 1.5H		+8.8 / -4.8					+8.7 / -4.7					
S = 2.0H		+10.8 / -5.4					+10.8 / -5.0					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-4.5					-4.6					
Corrected Glare Indices referring to 660lm Total Luminous Flux												



DRIVER OPTIONS*		Black Foster Micro Surface 5	Black Foster Micro Surface 2x2	Black Foster Micro Surface 3x3
 NO DIM	0434-00-42	1 to 2	1 to 3	
	0434-01-53			1
 DIM DALI	0434-00-44	1 to 2	1 to 3	
	0434-01-54			1

220
240 V~

* Driver must be placed on remote



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

