




DIMENSIONI



Nome	LENS LIGHT DIM DALI 3000K W
Articolo	A4690201W
Colore	Bianco
RAL	Colore simile al RAL 9016
Categoria	CEILING RECESSED
<b>PRODOTTO</b>	
Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	540 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	5,7 W
Corrente	500 mA
Efficienza	95 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 108.000h
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Efficienza luminosa	82%
Angolo del fascio di luce	12°
<b>APPARECCHIO   DATI FOTOMETRICI</b>	
<b>APPARECCHIO   DATI ELETTRICI</b>	
Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	7,76 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>
<b>ALTRI DATI</b>	
Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Misure di incasso	Ø38 mm
Peso	155 g
Peso compresso l'imballaggio	205 g
Dimensioni dell'imballaggio	198 x 82 x 70 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Pollicarbonato



Il apparecchio di illuminazione compatto Lens Light bagna gli oggetti di una luce scenica, potente e concentrata, perfetta come illuminazione d'accento. Il suo design segue la linea discreta e apparentemente semplice del Shot Light, ma si arricchisce di presenza decorativa come punto luminoso diretto che esplora l'aspetto più drammatico dell'illuminazione da interni.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
$\rho$ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
$\rho$ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
$\rho$ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2H	2H	3.4	4.0	3.6	4.2	4.4	3.4	4.1	3.7	4.3	4.5
	3H	3.7	4.3	4.0	4.5	4.7	3.7	4.3	4.0	4.5	4.7
	4H	3.7	4.3	4.0	4.6	4.8	3.7	4.3	4.0	4.6	4.8
	6H	3.9	4.4	4.2	4.7	5.0	4.0	4.5	4.3	4.7	5.0
	8H	4.1	4.6	4.4	4.8	5.1	4.1	4.6	4.5	4.9	5.2
	12H	4.3	4.7	4.6	5.0	5.3	4.4	4.9	4.8	5.2	5.5
4H	2H	3.6	4.1	3.9	4.4	4.6	3.6	4.2	3.9	4.4	4.7
	3H	3.9	4.3	4.2	4.6	5.0	3.9	4.3	4.2	4.6	4.9
	4H	4.0	4.4	4.4	4.7	5.1	4.0	4.4	4.4	4.8	5.1
	6H	4.3	4.6	4.7	5.0	5.4	4.4	4.7	4.8	5.1	5.4
	8H	4.6	4.8	5.0	5.2	5.6	4.7	5.0	5.1	5.3	5.7
	12H	4.9	5.1	5.3	5.5	6.0	5.1	5.4	5.6	5.8	6.2
8H	4H	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1
	6H	4.5	4.7	4.9	5.1	5.6	4.5	4.8	5.0	5.2	5.6
	8H	4.9	5.1	5.3	5.5	6.0	5.0	5.2	5.5	5.6	6.1
	12H	5.4	5.6	5.9	6.0	6.5	5.7	5.9	6.2	6.3	6.8
12H	4H	4.0	4.3	4.5	4.7	5.1	4.0	4.3	4.5	4.7	5.1
	6H	4.5	4.7	5.0	5.2	5.6	4.6	4.8	5.1	5.2	5.7
	8H	5.0	5.2	5.5	5.6	6.1	5.1	5.3	5.6	5.8	6.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+3.6 / -7.7					+3.5 / -7.5				
S = 1.5H		+6.2 / -8.9					+6.2 / -8.6				
S = 2.0H		+8.2 / -10.3					+8.2 / -10.0				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-3.0					-3.0				
Corrected Glare Indices referring to 540lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

