




DIMENSIONI



Nome	LENS LIGHT DIM PUSH 4000K W
Articolo	A4690302W
Colore	Bianco
RAL	Colore simile al RAL 9016
Categoria	CEILING RECESSED
PRODOTTO	
Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	580 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	5,7 W
Corrente	500 mA
Efficienza	102 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 108.000h
SORGENTE DI LUCE	
Efficienza luminosa	82%
Angolo del fascio di luce	12°
APPARECCHIO DATI FOTOMETRICI	
APPARECCHIO DATI ELETTRICI	
Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	7,76 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Push - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>
ALTRI DATI	
Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Misure di incasso	Ø38 mm
Peso	155 g
Peso compresso l'imballaggio	205 g
Dimensioni dell'imballaggio	198 x 82 x 70 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Pollicarbonato



Il apparecchio di illuminazione compatto Lens Light bagna gli oggetti di una luce scenica, potente e concentrata, perfetta come illuminazione d'accento. Il suo design segue la linea discreta e apparentemente semplice del Shot Light, ma si arricchisce di presenza decorativa come punto luminoso diretto che esplora l'aspetto più drammatico dell'illuminazione da interni.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	3.6	4.3	3.9	4.5	4.7	3.7	4.3	3.9	4.5	4.7
	3H	3.9	4.5	4.2	4.8	5.0	3.9	4.5	4.2	4.8	5.0
	4H	4.0	4.6	4.3	4.8	5.1	4.0	4.6	4.3	4.8	5.1
	6H	4.2	4.7	4.5	4.9	5.2	4.2	4.7	4.5	5.0	5.3
	8H	4.3	4.8	4.6	5.1	5.4	4.4	4.9	4.7	5.2	5.5
4H	12H	4.5	5.0	4.9	5.3	5.6	4.7	5.2	5.0	5.5	5.8
	2H	3.8	4.4	4.1	4.6	4.9	3.8	4.4	4.1	4.7	4.9
	3H	4.1	4.6	4.5	4.9	5.2	4.1	4.6	4.5	4.9	5.2
	4H	4.3	4.7	4.6	5.0	5.3	4.3	4.7	4.6	5.0	5.3
	6H	4.5	4.9	4.9	5.2	5.6	4.6	4.9	5.0	5.3	5.7
8H	8H	4.8	5.1	5.2	5.5	5.9	4.9	5.2	5.3	5.6	6.0
	12H	5.1	5.4	5.6	5.8	6.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.5
	4H	4.3	4.6	4.7	5.0	5.4	4.3	4.6	4.7	5.0	5.4
	6H	4.7	4.9	5.2	5.4	5.8	4.8	5.0	5.2	5.4	5.9
	8H	5.1	5.3	5.6	5.7	6.2	5.3	5.4	5.7	5.9	6.3
12H	12H	5.7	5.8	6.1	6.3	6.8	6.0	6.1	6.4	6.6	7.1
	4H	4.3	4.5	4.7	4.9	5.4	4.3	4.5	4.7	4.9	5.4
	6H	4.8	5.0	5.2	5.4	5.9	4.9	5.0	5.3	5.5	6.0
	8H	5.3	5.4	5.7	5.9	6.4	5.4	5.5	5.9	6.0	6.5
	Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H		+3.6 / -7.7					+3.5 / -7.5				
S = 1.5H		+6.2 / -8.9					+6.2 / -8.6				
S = 2.0H		+8.2 / -10.3					+8.2 / -10.0				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-3.0					-3.0				
Corrected Glare Indices referring to 580lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

