




DIMENSIONI



Nome	BLACK FOSTER S RECESSED 2 FLOOD 4000K N
Articolo	A4842112N
Colore	Nero
RAL	9005
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

SORGENTE DI LUCE

LED

1300 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

12 W

500 mA

108 lm/W

L80B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

87%

39°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

14,23 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim



ALTRI DATI

IP20

Consultare

Consultare

70 x 132 mm

460 g

585 g

180 x 128 x 78 mm

1

Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Questa nuova versione che viene ad aggiungersi alla famiglia Black Foster possiede i tratti tipici di purezza, leggerezza e discrezione intrinseci al suo design e alla sua tecnologia "The Invisible Black". Ha delle dimensioni leggermente maggiori rispetto all'originale, pertanto offre una maggior performance luminosa. È disponibile in versione recessed e trimless.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	1.9	2.6	2.2	2.7	2.9	1.7	2.3	1.9	2.5	2.7
	3H	1.8	2.4	2.1	2.6	2.8	1.6	2.1	1.8	2.4	2.6
	4H	1.7	2.3	2.0	2.5	2.8	1.5	2.0	1.8	2.3	2.5
	6H	1.6	2.1	2.0	2.4	2.7	1.4	1.9	1.7	2.2	2.5
	8H	1.6	2.1	1.9	2.4	2.7	1.4	1.9	1.7	2.1	2.4
4H	12H	1.6	2.0	1.9	2.3	2.6	1.3	1.8	1.7	2.1	2.4
	2H	1.7	2.3	2.0	2.5	2.8	1.5	2.0	1.8	2.3	2.5
	3H	1.6	2.0	1.9	2.3	2.6	1.3	1.8	1.7	2.1	2.4
	4H	1.5	1.9	1.9	2.2	2.6	1.3	1.7	1.6	2.0	2.3
	6H	1.4	1.7	1.8	2.1	2.5	1.2	1.5	1.6	1.9	2.3
8H	8H	1.4	1.7	1.8	2.0	2.4	1.2	1.4	1.6	1.8	2.2
	12H	1.3	1.6	1.8	2.0	2.4	1.1	1.4	1.5	1.8	2.2
	4H	1.4	1.7	1.8	2.0	2.4	1.2	1.4	1.6	1.8	2.2
	6H	1.3	1.5	1.7	1.9	2.4	1.1	1.3	1.5	1.7	2.1
	8H	1.2	1.4	1.7	1.9	2.3	1.0	1.2	1.5	1.6	2.1
12H	12H	1.2	1.3	1.7	1.8	2.3	1.0	1.1	1.5	1.6	2.1
	4H	1.3	1.6	1.8	2.0	2.4	1.1	1.4	1.5	1.8	2.2
	6H	1.2	1.4	1.7	1.9	2.3	1.0	1.2	1.5	1.6	2.1
	8H	1.2	1.3	1.7	1.8	2.3	1.0	1.1	1.5	1.6	2.1
	Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+6.9 / -53.4 +9.7 / -83.0 +11.7 / -81.0					+6.9 / -40.7 +9.7 / -82.8 +11.7 / -80.8				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-17.3					-17.5				
Corrected Glare Indices referring to 1300lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

