




DIMENSIONI



Nome	FLIP 48V SPOT DIM DALI 3500K NT
Articolo	A4890213NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	TRACK LIGHTS

PRODOTTO

FLIP 48V SPOT DIM DALI 3500K NT

A4890213NT

Nero Strutturato

9005

TRACK LIGHTS

SORGENTE DI LUCE

LED

680 lm

3500 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

6 W

113 lm/W

L80B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

86%

23°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

7,20 W

48Vdc

DALI



ALTRI DATI

IP20

Consultare

90°

360°

Track 48V

195 g

275 g

208 x 147 x 71 mm

1

Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	680 lm
Temperatura di colore	3500 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	6 W
Efficienza	113 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	86%
Angolo del fascio di luce	23°

Valori di potenza del sistema	7,20 W
Tensione	48Vdc
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	III

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Angolo di oscillazione	90°
Angolo di rotazione	360°
Tipo de carril	Track 48V
Peso	195 g
Peso compresso l'imballaggio	275 g
Dimensioni dell'imballaggio	208 x 147 x 71 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato

Flip è pura forma e movimento. Il suo design orientabile e oscillante gli dona versatilità e consente di inondare di luce tutto ciò che si desidera. La sua versione per binario 48V percorre lo spazio che illumina e definisce.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

