




DIMENSIONS



ACCESSOIRES



DRIVER OPTIONS

| | |
|-----------|---|
| Nom | FLIP SURFACE SPOT 3000K WT |
| Référence | A4900011WT |
| Couleur | Blanc Texturé - Autres couleurs, veuillez consulter |
| RAL | 9016 |
| Catégorie | SURFACE |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 670 lm |
| Température de couleur | 3000 K |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 2 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90 |
| Puissance | 6 W |
| Courant | 500 mA |
| Efficacité | 112 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L80B10 > 60.000h |

| | |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse | 89% |
| Angle du faisceau lumineux | 18° |

| | |
|-------------------------------|---|
| Driver | Exclu: Doit être déporté |
| Variation d'intensité | Non Dim / DALI / DALI - Push - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique | III |

| | |
|---------------------------|---|
| Étanchéité | IP20 |
| Contrôle sans fil | Veuillez consulter |
| Angle d'inclinaison | 90° |
| Angle de rotation | 350° |
| Poids | 210 g |
| Poids avec emballage | 260 g |
| Dimensions de l'emballage | 96 x 91 x 103 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |

PRODUIT

SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

D'AUTRES DONNÉES



Le nouveau Flip est de la forme et du mouvement. Il peut pivoter 360° et basculer 90°. Ces caractéristiques le rendent polyvalent et lui permettent de baigner de lumière l'espace souhaité.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE





| DRIVER OPTIONS | | P | I | K | Lm |
|--|--|----|-------|-------|-----|
|  NO DIM | 0434-00-42 1 to 3 Flip Surface | 6W | 500mA | 2700K | 640 |
| | | | | 3000K | 670 |
| | | | | 4000K | 720 |
|  DALI | 0434-00-44 1 to 3 Flip Surface | 6W | 500mA | 2700K | 640 |
| | | | | 3000K | 670 |
| | | | | 4000K | 720 |
|  DALI/PUSH | 0434-01-24 1 to 5 Flip Surface | 6W | 500mA | 2700K | 640 |
| | | | | 3000K | 670 |
| | | | | 4000K | 720 |
| 220 240 V~ | Driver must be placed on remote | | | | |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

