



<b>Nome</b>	SHOT LIGHT S SEMI RECESSED SPOT 3500K BG
<b>Articolo</b>	A4950103BG
<b>Categoria</b>	CEILING RECESSED
<b>Tipo</b>	LED
<b>Flusso luminoso lordo</b>	630 lm
<b>Temperatura di colore</b>	3500 K
<b>Stabilità cromatica</b>	MacAdam Step 2
<b>Indice di Riproduzione Cromatica</b>	CRI>90
<b>Potenza</b>	6 W
<b>Efficienza</b>	105 lm/W
<b>Ore di vita del LED</b>	L80B10 >60.000h
<b>Efficienza luminosa</b>	86%
<b>Angolo del fascio di luce</b>	23°
<b>Driver</b>	Incluso - Collegato
<b>Valori di potenza del sistema</b>	7,33 W
<b>Tensione</b>	220V/240V
<b>Frequenza</b>	50/60 Hz
<b>Regolazione</b>	No Dim - Altri DIM, consultare
<b>Classe di isolamento elettrico</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Wireless control</b>	Consultare
<b>Peso</b>	130 g
<b>Peso compresso l'imballaggio</b>	195 g
<b>Dimensioni dell'imballaggio</b>	208 x 102 x 74 mm
<b>Unità per imballaggio</b>	1
<b>Materiali</b>	Alluminio / Acriloneitrile Butadiene Stirene / Pollicarbonato

**PRODOTTO**

SHOT LIGHT S SEMI RECESSED SPOT 3500K BG  
A4950103BG  
CEILING RECESSED

**SORGENTE DI LUCE**

LED  
630 lm  
3500 K  
MacAdam Step 2  
CRI>90  
6 W  
105 lm/W  
L80B10 >60.000h

**APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI**

86%  
23°

**APPARECCHIO | DATI ELETTRICI**

Incluso - Collegato  
7,33 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
No Dim - Altri DIM, consultare

**ALTRI DATI**

Consultare  
130 g  
195 g  
208 x 102 x 74 mm  
1  
Alluminio / Acriloneitrile Butadiene Stirene / Pollicarbonato



La virtù del nuovo Shot Light S Semi Recessed risiede nella sua squisita presenza. La sua struttura esterna, vestita come un gioiello con diverse finiture, abbellisce lo spazio senza togliergli protagonismo.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

