



### DIMENSIONI



Nome	SHOT LIGHT S SEMI RECESSED FLOOD 2700K CR
Articolo	A4950110CR
Colore	Cromo
RAL	Bagno elettrolitico
Categoria	CEILING RECESSED

### PRODOTTO

Nome	SHOT LIGHT S SEMI RECESSED FLOOD 2700K CR
Articolo	A4950110CR
Colore	Cromo
RAL	Bagno elettrolitico
Categoria	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	580 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	6 W
Corrente	500 mA
Efficienza	97 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

### SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	580 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	6 W
Corrente	500 mA
Efficienza	97 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	87%
Angolo del fascio di luce	39°

### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	87%
Angolo del fascio di luce	39°

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	7,33 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	7,33 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim - Altri DIM, consultare

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	Ø50 mm
Peso	130 g
Peso compresso l'imballaggio	195 g
Dimensioni dell'imballaggio	208 x 102 x 74 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Pollicarbonato

### ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	Ø50 mm
Peso	130 g
Peso compresso l'imballaggio	195 g
Dimensioni dell'imballaggio	208 x 102 x 74 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Pollicarbonato



La virtù del nuovo Shot Light S Semi Recessed risiede nella sua squisita presenza. La sua struttura esterna, vestita come un gioiello con diverse finiture, abbellisce lo spazio senza togliergli protagonismo.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	2.7	3.3	3.0	3.5	3.7	2.5	3.1	2.7	3.3	3.5
	3H	2.6	3.2	2.9	3.4	3.6	2.4	2.9	2.6	3.2	3.4
	4H	2.5	3.1	2.8	3.3	3.6	2.3	2.8	2.6	3.1	3.3
	6H	2.4	2.9	2.8	3.2	3.5	2.2	2.7	2.5	3.0	3.3
	8H	2.4	2.9	2.7	3.2	3.5	2.2	2.7	2.5	2.9	3.2
	12H	2.4	2.8	2.7	3.1	3.4	2.1	2.6	2.5	2.9	3.2
4H	2H	2.5	3.1	2.8	3.3	3.6	2.3	2.8	2.6	3.1	3.3
	3H	2.4	2.8	2.7	3.1	3.4	2.1	2.6	2.5	2.9	3.2
	4H	2.3	2.7	2.7	3.0	3.4	2.1	2.5	2.4	2.8	3.1
	6H	2.2	2.5	2.6	2.9	3.3	2.0	2.3	2.4	2.7	3.1
	8H	2.2	2.5	2.6	2.8	3.2	2.0	2.2	2.4	2.6	3.0
	12H	2.1	2.4	2.6	2.8	3.2	1.9	2.2	2.3	2.6	3.0
8H	4H	2.2	2.5	2.6	2.8	3.2	2.0	2.2	2.4	2.6	3.0
	6H	2.1	2.3	2.5	2.7	3.2	1.9	2.1	2.3	2.5	2.9
	8H	2.0	2.2	2.5	2.7	3.1	1.8	2.0	2.3	2.4	2.9
	12H	2.0	2.1	2.5	2.6	3.1	1.8	1.9	2.2	2.4	2.9
12H	4H	2.1	2.4	2.6	2.8	3.2	1.9	2.2	2.3	2.6	3.0
	6H	2.0	2.2	2.5	2.7	3.1	1.8	2.0	2.3	2.4	2.9
	8H	2.0	2.1	2.5	2.6	3.1	1.8	1.9	2.2	2.4	2.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+6.9 / -53.4					+6.9 / -40.7				
S = 1.5H		+9.7 / -86.6					+9.7 / -86.4				
S = 2.0H		+11.7 / -84.6					+11.7 / -84.4				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-16.5					-16.7				
Corrected Glare Indices referring to 580lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

