




DIMENSIONI



ACCESSORI



| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Nome | BUDDY TRIMLESS SUPER SPOT 4000K N |
| Articolo | A5071002N |
| Colore | Nero Opaco |
| RAL | 9005 |
| Categoria | CEILING RECESSED |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Flusso luminoso lordo | 845 lm |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Stabilità cromatica | MacAdam Step 2 |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI >90 |
| Potenza | 6 W |
| Corrente | 500 mA |
| Efficienza | 125 lm/W |
| Ore di vita del LED | L80B10 >55.000h |

SORGENTE DI LUCE

| | |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa | 58% |
| Angolo del fascio di luce | 12° |

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Driver | Esclusi |
| Tensione | 220V/240V |
| Regolazione | No Dim / DALI |
| Classe di isolamento elettrico | III |

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

| | |
|------------------------------|--|
| Tenuta stagna | IP54 |
| Wireless control | Consultare |
| Misure di incasso | Ø79 mm |
| Peso | 175 g |
| Peso compresso l'imballaggio | 246 g |
| Dimensioni dell'imballaggio | 139 x 105 x 90 mm |
| Unità per imballaggio | 1 |
| Materiali | Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato |

ALTRI DATI



La sofisticazione dell'illuminazione da incasso. Buddy viene a massimizzare il rendimento luminoso del classico apparecchio da incasso. Risalta per il design solido e risolutivo, un maggior risparmio energetico e uno squisito comfort visivo. La famiglia nasce in varie versioni dotate di quattro fasci di luce - flood, medium, spot e super spot-. La tecnologia dim to warm consente a Buddy di fornire comfort allo spazio tramite la regolazione dell'intensità e della temperatura del colore. Grazie al tunable white, inoltre, è possibile controllarlo in modo indipendente. Le sue quattro versioni dimostrano versatilità: recessed, trimless, tilt e la versione oscillante tilt trimless, che ne conserva le prestazioni tecniche in tutti i fasci di luce.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE






DIAGRAMMA CONICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | | | |
| p Ceiling | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | | | |
| p Walls | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| p Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Room Size | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | | | | |
| X | Y | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2H | 2H | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 6.1 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.8 |
| | 3H | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 5.8 |
| | 4H | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 4.6 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 5.7 |
| | 6H | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 4.6 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.7 |
| | 8H | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 5.6 |
| 4H | 2H | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 5.6 |
| | 3H | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.6 |
| | 4H | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.5 |
| | 6H | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.4 |
| | 8H | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.4 |
| 8H | 2H | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.4 |
| | 4H | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.4 |
| | 6H | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.5 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.3 |
| | 8H | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 |
| | 12H | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 |
| 12H | 4H | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.3 |
| | 6H | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 |
| | 8H | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +4.6 / -17.5 | | | | | | +4.5 / -16.9 | | | | | | | | |
| S = 1.5H | | +7.3 / -86.2 | | | | | | +7.3 / -86.1 | | | | | | | | |
| S = 2.0H | | +9.3 / -84.2 | | | | | | +9.3 / -84.1 | | | | | | | | |
| Standard table | | BK00 | | | | | | BK00 | | | | | | | | |
| Correction | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summand | | -15.6 | | | | | | -15.7 | | | | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 845lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | | | | | | |

MANDATORY FOR INSTALLATION



| PRODUCT | |
|-----------|--------------------------|
| Model | Buddy Trimless accessory |
| Reference | A507-10-90 |
| Material | Iron |
| Coating | Zinc plated |
| Category | Accessories |





| DRIVER OPTIONS | | | P | I | K | Lm | |
|--|---|------------|------|-------|---|--|--|
| BUDDY 1 |  NO DIM | 0434-01-85 | 4W | 125mA | 2700K | 760 | |
| | | | | | 3000K | 790 | |
| | | | | | 4000K | 800 | |
| BUDDY 2 |  NO DIM | 0434-01-86 | 6,6W | 200mA | 2700K | 1150 | |
| | | | | | 3000K | 1200 | |
| |  DALI | 0434-01-89 | | | | 4000K | 1220 |
| | | | | | |  CASAMBI | 0434-01-91 |
|  PHASE CUT | 0434-01-92 | | | | | | |
| BUDDY Super Spot |  NO DIM | 0434-01-87 | 6W | 500mA | 2700K | 750 | |
| | | | | | 3000K | 790 | |
| | | | | |  DALI | 0434-01-88 | |
| BUDDY Tuneable White |  DALI | 0434-01-90 | 6,7W | 400mA | 2700-5000K | 815 | |
| BUDDY Dim to Warm |  DALI | 0434-01-94 | 6W | 350mA | 1800-3000K | 650 | |
| | | | | | | |  PHASE CUT |

220
240 V~

48V Please Consult



INSTALLATION GUIDE

https://youtu.be/sa_xAgj4ji4

PRODUCT

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Model | Trimless Tool D79 X D120 MM |
| Reference | A478-00-05 |
| Category | Accessories |



PER PRESENTAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO

| Vivid Model Colour Temperature | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 📖 Reading | | | • | • | |
| 🥬 Fruits & Vegetables | | • | • | | |
| 🍞 Bakery | • | | | | |
| 👤 Retail | | • | • | | |
| 💄 Cosmetics | | | • | • | |
| 🥩 Meat | | | | | • |
| 🐟 Fish | | | | • | |
| 🐠 Seafood | | | | • | • |



Arkosligh offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

